



Digitaalinen tarkkuuskulmamitta, Viivaimen pituus: 180mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	454005 180
GTIN	4045197294661
Tuoteluokka	46R

Kuvaus

Malli:

Työkappaleiden kulmien helppoon mittaamiseen. Voidaan käyttää yhdessä työntömitan ja korkeudenmittauslaitteen kanssa. Erittäin helppo asentaa työntömittaan kahdella kiinnitysruuvilla. Kiinnitettävissä nelikulmapitimellä korkeudenmittaus- ja piirrotuslaitteeseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää nelikantapitimen korkeudenmittauslaitteisiin kiinnitystä varten, 2 paristoa nro 081561 koko LR3.

Tekninen kuvaus

Viivaimen pituus	180 mm
Lukema valittavissa virheraja	1 minuutti tai 0,01° ± 5 kulmamin.
Paino	150 g
Mittakiskon pituus	35 mm
Mittausalue	180 astetta

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	F4
Tuotetyyppi	Kulmamitta

Palvelut

KalibrointiYleiskulmamitta Tyyppi UNI	025710 UNI
---------------------------------------	------------

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------