

**Mahr****Osoitinhakatulkki, jossa kädensija Marameter S, Mittausalue: 10-30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	424910 10-30
GTIN	2050001050977
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva, taipumaton kaari, jossa on kahva. Alasin ja mittauskara ruostumatonta, karkaistua terästä. **Kovametalliset mittauspinnat viistetty edestä liikuttamisen helpottamiseksi.** Kaari on alasimia kapeampi kapeiden urien mittaamista varten. Säädetään mittapalojen avulla. Keskitysohjain voidaan asettaa työkappaleen keskikohtaan.

**Hyvä mittaustarkkuus.** Laitteen paino on mitattaessa kiinteän karan varassa eikä vaikuta mittaustulokseen.

**Mittausvoima pysyy vakiona** mittausvoimajousen ansiosta. Sopii käytettäväksi kaikkien näyttölaitteiden kanssa (ei sisälly hintaan), joissa on 8 mm: Suositus: tarkkuusmittakello nro 434674.

**Työkappaleen toleranssipoikkeamat ovat luettavissa numeroina näyttölaitteesta.** Sivulta ulkoneva kaari suojaa tärähdyksiltä mitattaessa ja laitetta irrotettaessa.

**Kuvateksti:**

Säädettävä mittauskara.

Säädettävä keskitysohjain.

Alasin yhteydessä tarkkuusmittakelloon.

**Käyttö:**

Kaikenlaisten lieriömäisten osien mittaukseen. Pikamittauslaitteena työstökoneen yhteydessä ja tuotannonvalvonnassa.

**Toimituksen sisältö:**

**Ilman** tarkkuustulkkia, **sisältää** puukotelon.

**Erikoistarvike:**

Säätömitat, mittapalat, mittauslevyt, hienonäyttö nro 434674.

**Huomautus:**

Mittausalue 500 mm:iin asti saatavana tilauksesta.

---

**Tekninen kuvaus**

Mittauspintojen yhdensuuntaisuus	3 µm
Mittauspinnan Ø	18 mm
Mittauspintojen tasomaisuus	0,5 µm
Mittausvoima	13,5 N
Mittausalue	10 - 30 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	L9
Tuotetyyppi	Osoittimellinen hakatulkki

---

**Palvelut**

KalibrointiSäädettävä hakatulkki Tyyppi RL	028730 RL
--------------------------------------------	-----------