



Nokallinen sisämikrometri, Mittausalue: 25-50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	426800 25-50
GTIN	4045197204134
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu, hiottu ja läpätty kara. Kavennetut ja pyöristetyt mittaosleuat, kovametallipinta. Muuttumaton mittauspaine tuntoräikän ansiosta. Mittarumpu, jossa on siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut. Mikrometri kromattu. Säätö- ja kiinnitysruuvit.

Toimituksen sisältö:

Sisältää asetusrenkaan säätöä varten.

Tekninen kuvaus

Mittarummun Ø	18 mm
Mittausalue	25 - 50 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	12 µm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B4
Kalibrointi	L7
Tuotetyyppi	Nokallinen sisämikrometri

Palvelut

KalibrointiNokallinen sisämikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022360 50
DAkkS-kalibrointiAsetusrenkas enimmäis-Ø 200 mm	028470 200
KalibrointiAsetusrenkas enimmäis-Ø 50 mm	028400 50

Tarvikkeet

AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm	484030 30
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm	484030 50
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 40 mm	484030 40