

Mitutoyo**Rakennemikrometri, Mittausalue: 0-25/Fmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	426200 0-25/F
GTIN	4946368023151
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu mittauskara ja heijastamaton, kromattu mittarumpu. **Pyörimätön** mittauskara, jossa on kovametallinen vastinpinta ja räikkä. Arkapintaisen materiaalin tarkastamiseen.

Käyttö:

Asennettavissa esimerkiksi koneisiin, laitteisiin, kojeisiin ja mittauslaitteisiin säädettäväksi mittapöytärajoittimeksi.

Huomautus:

Erikoiskokoja saatavissa.

Tekninen kuvaus

Karan Ø	8 mm
Kiinnitysvarren Ø	12 mm
Mittarummun Ø	18 mm
Kokonaispituus	125 mm
Kiinnitysvarren pituus	10 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	0,003 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Kalibrointi	B3
Tuotetyyppi	Rakennemikrometri

Palvelut

KalibrointiRakennemikrometri enimmäismittausalue 25 mm	022280 25
DAkS-kalibrointiRakennemikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022290 50