

Garant**Alasvetoleuka, Leukojen leveys: 120mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360114 120
GTIN	4045197555410
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Huomautus:**

Vääntömomentti ja kiristysvoima ovat vakioarvoja ja vain suuntaa antavia (riippuvat materiaalista).

Tekninen kuvaus

Leukojen leveys	120 mm
Kiinnitysvoima	10 kN
Kiinnitysvoima	20 kN
Kiinnitysvoima	30 kN
Vääntömomentti	17 Nm
Vääntömomentti	30 Nm
Vääntömomentti	50 Nm
liikepituus enint.	4 mm
Kiinnitysruuvi AV	8 mm
Naparuuvi AV ₁	4 mm

Tuotetyyppi

Ruuvipuristinleuat