

Mitutoyo**Syvyysmikrometri, Mittausalue: 0-300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	425200 0-300
GTIN	4946368016771
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Erilaisten mittaussyvyyksien saavuttamiseksi vaihdetaan 25 mm:n välein porrastetut mittaustangot. Kara kokonaan karkaistu ja hiottu. Silta karkaistua työkaluterästä, läpätyt mittauspinnat, mikrometri mattakromattu. Mittarummussa siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut. Muuttumaton mittauspaine tuntoräikän ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mittaustangot.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 300 mm
Mittarummun Ø	18 mm
Siltapituus	100 mm
Mittauskärjen Ø	4 mm
Mittauskärkien määrä	12
Lukema	0,01 mm

Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S15
Tuotetyyppi	Syvyysmikrometri

Palvelut

KalibrointiSyvyysmikrometrisarja Mittausalue 0-300 mm	020780 0-300
---	--------------