



Kompakti kulmahiomakone, Tyyppi: AGV13-125X



Tilaustiedot

Tilausnumero	077131 AGV13-125X
GTIN	4002395140794
Tuoteluokka	03M

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – pienikokoinen kulmahiomakone Ø 125 mm. Pienet ja tehokkaat kulmahiomakoneet, suuri katkaisusyvyys matalan metallivaihteiston pään ansiosta.

- **4 m:n verkkokaapeli.**
- **Karan lukitus nopeaan laikan vaihtoon.**
- **Suojakuvun pikasäätö.**
- **Uudelleenkäynnistymisen esto.**

Kulmahiomakone 1250 W / 125 mm, **lyhyt malli**, pehmeä käynnistys, ylikuormitussuoja, **Anti-Kick-Back-toiminto** ja suurikokoinen **varokytkin**. Laikan vaihto ilman työkaluja integroidun **FIXTEC**-pikavaihtojärjestelmän ansiosta. Tärinää estävä kahva (AVS).

Toimituksen sisältö:

Kahva, suojakupu, kiristysmutteri.

Huomautus:

Kaikki pienkokoiset kulmahiomakoneet, joissa on lukittava kytkin, toimitetaan ilman varokytkintä.

Tekninen kuvaus

Erityisominaisuus	M14, FIXTEC
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys	33 mm
Varokytkin	kyllä

uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Tehonkulutus	1250 W
Takaiskupyssäytys	kyllä
Valmistajamerkintä	AGV13-125XSPDE/pitokytkin
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	7,8 m/s ²
Paino	2,3 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Enimmäiskierrosluku	12000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

Tarvikkeet

Kiinnitysmutteri M14 Tyyppi NUT	073930 NUT
Kiinnitysmutteri M14 Tyyppi FIXTEC	073930 FIXTEC