



## Pystykiinnitin vaakajalusta, Tyyppi: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	376500 3
GTIN	4020772007768
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

#### Malli:

Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

- **Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennettun käsituen ansiosta.**
- **Puristuskara suojattu häviämiseltä.**
- **Sormisuoja varmistuskiinnityksellä ilman tarttumismahdollisuutta.**

#### Käyttö:

**Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa** tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

### Tekninen kuvaus

Reikien etäisyys f	32,5 mm
Puristusvoima P1	1200 N
Reikien etäisyys e	20 mm

Kokonaispituus	112 mm
Kokonaiskorkeus	186 mm
Reiän Ø d	7,5 mm
Puristuskara	M8×45 mm
Puristusvoima P2	2500 N
tyyppi	6800J
Kiinnityskorkeus H	33 mm
Tuotetyyppi	Pystykiinnitin