



Pystykiinnitin vaakajalusta, Tyyppi: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	376500 5
GTIN	4020772007782
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

- **Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennnetun käsituen ansiosta.**
- **Puristuskara suojattu häviämiseltä.**
- **Sormisuoja varmistuskiinnityksellä ilman tarttumismahdollisuutta.**

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus	281 mm
Kokonaispituus	195 mm
Reiän Ø d	8,5 mm

Puristusvoima P2	5000 N
Puristusvoima P1	3000 N
Puristuskara	M12×80 mm
Reikien etäisyys e	45 mm
Reikien etäisyys f	45-50 mm
tyyppi	6800J
Kiinnityskorkeus H	55,8 mm
Tuotetyyppi	Pystykiinnitin