



XT-sisämikrometri, Mittausalue: 125-150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428500 125-150
GTIN	5051102070809
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus. Pohjareikien mittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet.

Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	125 - 150 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	265 mm

Vakiomittaussyvyys	115 mm
Mitta a	0,5 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022500 200

Tarvikkeet

AetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 125 mm	484030 125
AetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 130 mm	484030 130
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 5/150	428510 5/150
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 125-150 mm	428745 125-150
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 125-150 mm	428746 125-150