

**CNMG 120408, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250212 PV720
GTIN	4960664723607
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Laji	PV720
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
lastunmurtaja	PG
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 490 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä