

**TNMG 160404, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251582 PV720
GTIN	4960664725427
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 4,5 mm
Laji	PV720
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	110 - 490 m/min
lastunmurtaja	PG
Syöttö $f$	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä