



XT-sisämikrometri, Mittausalue: 150-175mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428500 150-175
GTIN	2050001048479
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus. Pohjareikien mittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet.

Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	150 - 175 mm
Vakiomittausvyvyys	115 mm

Mitta a	0,5 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	265 mm
virheraja	0,007 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022500 200
DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 175 mm	484030 175
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 5/150	428510 5/150
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 150-175 mm	428605 150-175
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 160 mm	484030 160
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 150-175 mm	428745 150-175
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 150-175 mm	428746 150-175