

Pehmeä leukapari Hiiletysteräs 21MnCr5, tyyppille: 125



Tilaustiedot

Tilausnumero	360520 125
GTIN	4250364402941
Tuoteluokka	31F

Kuvas

Käyttö:

Muotoleukojen valmistukseen.

Leukojen leveys b: 125 mm

Leukojen korkeus h: 39,8 mm

Leukojen pituus l: 22 mm

Tyyppi: 125

Sopii värikoodiin: Titan

Sopii värikoodiin: LC-GARANT

Tekninen kuvaus

Leukojen pituus l	22 mm
Leukojen korkeus h	39,8 mm
Sopii värikoodiin	Titan
Sopii värikoodiin	LC-GARANT
Sopii värikoodiin	Basic
Sopii värikoodiin	TC

Sopii värikoodiin	LC
Sopii värikoodiin	Titan 2
Sopii värikoodiin	LCV125G
Sopii värikoodiin	NC8
Tyyppi	125
Leukojen leveys b	125 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat