

**WNMG 080408, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252014 PV720
GTIN	4960664726608
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	HQ
Syöttö f	0,07 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 490 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	PV720
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä