

**DCMT 11T308, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260387 PV720
GTIN	4960664724161
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Laji	PV720
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 270 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	HQ
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä