

**DCMT 070204, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260483 PV720
GTIN	4960664726882
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Laji	PV720
lastunmurtaja	GK
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 270 m/min
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä