

**DC.T 11T304, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260490 PV720
GTIN	4960664726899
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
Koneistusehto	jatkuva
Laji	PV720
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 270 m/min
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	GK
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä