



Kolmipistemikrometri, Mittausalue: 70-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	427800 70-100
GTIN	4059192005665
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Kevyt, nurjahduskestävä putkirakenne. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut.

Mittauspinnat karkaistu, hiottu ja läpätty. Säätäosat ja asteikko-osat mattakromattuja. Mittausalueesta 100 – 125 mm alkaen lämmöneristys ja lukitus.

Toimituksen sisältö:

Mikrometri kotelossa.

Tekninen kuvaus

Mittarummun Ø	13,5 mm
Mittausalue	70 - 100 mm
Karan Ø	7 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	5 µm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Kalibrointi	B10
Tuotetyyppi	2-piste-sisämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistemikrometri enimmäismittausalue 100 mm

022440 100

DAkkS-kalibrointiKolmipistemikrometri enimmäismittausalue 200 mm

022450 200