

Työkappaleen tuki 3-ulotteinen, Tyyppi: 150



Tilaustiedot

Tilausnumero	360430 150
GTIN	2050001073303
Tuoteluokka	38F

Kuvaus

Malli:

5 akselia portaattomasti käännettävissä 360°.

- **Portaaton ja nopea säätö.**
- **M8-kiinnitys urakappaleille tai suora-asennukseen.**

Käyttö:

Käytettäväksi jyrsin- ja porakoneissa.

Raaka-aine:

Alumiini, eloksoitu.

Erikoistarvike:

T-urakappaleet, M8, katso nro 370520 koko 12 – 18.

Hyötykorkeus N: 145 mm

S-akseliväli A: 80 mm

Hyötykorkeus N: 145 mm

Kokonaiskorkeus: 210 mm

S-akseliväli A: 80 mm

Sopii värikoodiin: T-Rex

Sopii värikoodiin: Basic

Sopii värikoodiin: LC

Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus	210 mm
Sopii värikoodiin	T-Rex
Sopii värikoodiin	Basic
Sopii värikoodiin	LC
Sopii värikoodiin	Centro Gripp
Sopii värikoodiin	Duo
Sopii värikoodiin	Titan
Sopii värikoodiin	HiPo
Sopii värikoodiin	HD-Allmatic
Sopii värikoodiin	Duo Plus
Sopii värikoodiin	TC
Sopii värikoodiin	Titan 2
Sopii värikoodiin	LC-GARANT
Sopii värikoodiin	LCV125G
Sopii värikoodiin	NC8
Sopii värikoodiin	HOLEX NC
Paino	0,65 kg
Hyötykorkeus N	145 mm
S-akseliväli A	80 mm
Tuotetyyppi	Työkappaleen tuki

Tarvikkeet

Varakahva Tyyppi GRIFF

360431 GRIFF