



## XT-sisämikrometri, Mittausalue: 100-125mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428500 100-125
GTIN	5051102001346
Tuoteluokka	46B

### Kuvaus

#### Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus. Pohjareikien mittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet.

#### Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

#### Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

#### Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

### Tekninen kuvaus

Mittausalue	100 - 125 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	265 mm

Mitta a	0,5 mm
Vakiomittaussyvyys	115 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022500 200
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

## Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 110 mm	484030 110
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 100 mm	484030 100
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 125 mm	484030 125
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 5/150	428510 5/150
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 100-125 mm	428605 100-125