



Pystykiinnitin vaakajalusta, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	376510 3
GTIN	4020772007829
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Pystysuora jalusta kiinnitettäväksi väliseiniin ja hitsattuihin rakenteisiin.

- **Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennettun käsituen ansiosta.**
- **Puristuskara suojattu häviämiseltä.**
- **Sormisuoja varmistuskiinnityksellä ilman tarttumismahdollisuutta.**

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	112 mm
Reiän Ø d	7,5 mm
Kokonaiskorkeus	200 mm

Reikien etäisyys e	20 mm
Puristuskara	M8×45 mm
Puristusvoima P1	1200 N
Puristusvoima P2	2500 N
tyyppi	6802J
Kiinnityskorkeus H	41 mm
Tuotetyyppi	Pystykiinnitin