



Pystykiinnitin vaakajalusta, ruostumaton, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 376505 1 |
| GTIN | 4020772008888 |
| Tuoteluokka | 35A |

Kuvaus

Malli:

Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

- **Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennettun käsituen ansiosta.**
- **Puristuskara suojattu häviämiseltä.**
- **Sormisuoja varmistuskiinnityksellä ilman tarttumismahdollisuutta.**

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|------------|
| Kokonaiskorkeus | 98 mm |
| Reiän Ø d | 4,5 mm |
| Reikien etäisyys f | 22,5-26 mm |

| | |
|--------------------|----------------|
| Kokonaispituus | 61 mm |
| Puristuskara | M5×30 mm |
| Reikien etäisyys e | 16 mm |
| Puristusvoima P2 | 1100 N |
| Puristusvoima P1 | 600 N |
| tyyppi | 6800NIJ |
| Kiinnityskorkeus H | 19 mm |
| Tuotetyyppi | Pystykiinnitin |