



Pystykiinnitin vaakajalusta, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	376510 4
GTIN	4020772007843
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Pystysuora jalusta kiinnitettäväksi väliseiniin ja hitsattuihin rakenteisiin.

- **Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennettun käsituen ansiosta.**
- **Puristuskara suojattu häviämiseltä.**
- **Sormisuoja varmistuskiinnityksellä ilman tarttumismahdollisuutta.**

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Puristusvoima P2	3000 N
Kokonaispituus	141 mm
Puristusvoima P1	1700 N

Kokonaiskorkeus	244 mm
Puristuskara	M8×65 mm
Reikien etäisyys e	32 mm
Reiän Ø d	8,6 mm
tyyppi	6802J
Kiinnityskorkeus H	55,5 mm
Tuotetyyppi	Pystykiinnitin