

Garant**Hiusviivain, ruostumaton, kotelossa, Pituus: 500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	460095 500
GTIN	4045197444325
Tuoteluokka	41H

Kuvaus**Malli:**

Karkaistut, hiotut ja hienoläpätyt hiusmittausreunat. Kiilamainen poikkipinta, terävä pää myös esim. kulmien, urien ja syvennysten tarkastukseen. Eristetty muovikahva suojaa käden lämmöltä.

Ruostumatonta terästä. **Molemmat viisteet matattu heijastamattomiksi.**

Huomautus:

Mittausreunan suoruustoleranssi koskee ± 15 :n kääntöaluetta symmetriatasoon nähden.

Tekninen kuvaus

Mittausreunan suoruustoleranssi	0,004 mm
Pituus	500 mm
Standardi	DIN 874
Raaka-aine	Ruostumatonta terästä
Viisteen pinta	heijastamaton, matta
Pakkaus	Tasku
Kalibrointi	F6
Tuotetyyppi	Hiusviivain

Palvelut

KalibrointiHiusviivain Enimmäispituus 500 mm	026000 500
DAkS-kalibrointiHiusviivain Enimmäispituus 500 mm	026010 500

