



Työntötankokiinnitin käännettävä vipu, Tyyppi: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	376760 5
GTIN	4020772092641
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

- Erittäin kestävä rakenne, työntötangon johde.
- Työntötanko ja vipu toimivat samansuuntaisesti.
- Temper-valurunko.
- Vipuosat ja työntötanko sinkittyä ja passivoitua nuorrutusterästä.
- Nuorrutettu puristuskara.
- Karkaistut pultit, huoltoa tarvitsemattomat sintratut holkit.
- Suurien kiinnitysvoimien tuottamiseen.
- Temper-valurunko mustattu.

Käyttö:

- Nopeaan kiinnittämiseen ja aukaisuun sarjatuotannossa.
- Työntö- ja vetokiinnittimenä.
- Asennettavaksi erikoiskiinnittimiin.
- Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Perusrungon leveys n	58 mm
----------------------	-------

Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin	18 mm
Reikien etäisyys m	41 mm
Reikien etäisyys g	41 mm
Reiän Ø d	8,5 mm
Reikien etäisyys l	35 mm
Pitovoima P (työntö ja veto)	12000 N
Perusrungon pituus f	137 mm
Puristuskara	M10 x 50 mm
Reikien etäisyys k	8 mm
Paino	1,65 kg
Liikepituus	50 mm
Kokonaiskorkeus H	210 mm
Kokonaispituus L	250 mm
tyyppi	6842PL
Tuotetyyppi	Työntötankokiinnitin