



Tarkkuusteräsviivain ruostumaton, laserasteikko, Pituus: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	461400 300
GTIN	2050001063731
Tuoteluokka	46R

Kuvaus

Malli:

Ruostumatonta erikoisjousiterästä, hiotut mittaussärmät. Leveä malli. Ylä- ja alareunassa mm-jako. Erittäin helposti luettavissa mattapinnan ja terävän jakoasteikon ansiosta. Jakoviivasto kaiverrettu syvään lasersäteellä. **Erittäin tarkka jako** toleranssitarkkuudella, joka vastaa brittiläistä standardia (BS 4372: 1968). Pinta matattu. Erytisen vankka ja kulutusta kestävä. **Yksittäin tarkastettu, varustettu tunnistusnumerolla.**

Tekninen kuvaus

Pituus	300 mm
Poikkileikkauksen paksuus	1 mm
Poikkileikkauksen leveys	30 mm
Kalibrointi	F10
virheraja	0,1 mm
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 500/2 mm	026200 500/2
---	--------------