



Tarkkuusteräsviivain ruostumaton, matattu, Pituus: 3000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	461600 3000
GTIN	4045197234841
Tuoteluokka	42G

Kuvaus

Malli:

Ruostumatonta erikoisjousiterästä, hiotut mittaussärmät. Leveä malli. Ylä- ja alareunassa mm-jako. Erittäin helposti luettavissa mattapinnan ja terävän jakoasteikon ansiosta. Jakoviivasto elektrolyttisesti etsattu. Pinta matattu heijastamattomaksi.

Tekninen kuvaus

Poikkileikkauksen paksuus	1 mm
Poikkileikkauksen leveys	30 mm
Pituus	3000 mm
Kalibrointi	F10
virheraja	0,9 mm
Standardi	EG II
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 3000/2 mm	026200 3000/2
--	---------------