



Hiusviivain, mustattu, kotelossa, Pituus: 75mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	460100 75
GTIN	4045197206503
Tuoteluokka	42G

Kuvaus

Malli:

Karkaistut, hiotut ja hienoläpätyt hiusmittausreunat. Kiilamainen poikkipinta, terävä pää myös esim. kulmien, urien ja syvennysten tarkastukseen. Eristetty muovikahva suojaa käden lämmöltä. Vanhennettua erikoisterästä, molemmat viistereunat mustattu (kiiltämätön).

Huomautus:

Mittausreunan suoruustoleranssi koskee ± 15 :n kääntöaluetta symmetriatasoon nähden.

Tekninen kuvaus

Pituus	75 mm
Mittausreunan suoruustoleranssi	0,002 mm
Standardi	DIN 874
Raaka-aine	vanhennettua erikoisterästä
Viisteen pinta	mustattu (heijastamaton)
Pakkaus	Tasku
Kalibrointi	F6
Tuotetyyppi	Hiusviivain

Palvelut

KalibrointiHiusviivain Enimmäispituus 200 mm	026000 200
DAkS-kalibrointiHiusviivain Enimmäispituus 500 mm	026010 500

