



## Hiusviivain, mustattu, kotelossa, Pituus: 100mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	460100 100
GTIN	4045197206510
Tuoteluokka	42G

### Kuvaus

#### Malli:

Karkaistut, hiotut ja hienoläpätyt hiusmittausreunat. Kiilamainen poikkipinta, terävä pää myös esim. kulmien, urien ja syvennysten tarkastukseen. Eristetty muovikahva suojaa käden lämmöltä. Vanhennettua erikoisterästä, molemmat viistereunat mustattu (kiiltämätön).

#### Huomautus:

Mittausreunan suoruustoleranssi koskee  $\pm 15$ :n kääntöaluetta symmetriatasoon nähden.

### Tekninen kuvaus

Mittausreunan suoruustoleranssi	0,002 mm
Pituus	100 mm
Standardi	DIN 874
Raaka-aine	vanhennettua erikoisterästä
Viisteen pinta	mustattu (heijastamaton)
Pakkaus	Tasku
Kalibrointi	F6
Tuotetyyppi	Hiusviivain

### Palvelut

KalibrointiHiusviivain Enimmäispituus 200 mm	026000 200
DAkS-kalibrointiHiusviivain Enimmäispituus 500 mm	026010 500

