

**Tasoviivain, Tarkkuus 0, Pituus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	460300 2000
GTIN	4045197206664
Tuoteluokka	42G

Kuvaus**Malli:**

Viivaimet ovat kauttaaltaan hiottua erikoisterästä. Malli B, 2 kädensija-aukkoa ja maalattu keskiosa.

Käyttö:

Erittäin tarkkoihin tarkistustöihin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tehdastarkastustodistuksen.

Huomautus:

Ruostumaton malli saatavissa tehtaalta. Huomaa, että **näiden kokojen toimituskulut eivät sisälly hintaan.**

Tekninen kuvaus

Työpintojen tasaisuustoleranssi	0,022 mm
Muoto	B
Muodon kuvaus	I-muotoinen poikkileikkaus
Halkaisijan korkeus $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Halkaisijan leveys $\pm 0,2$ mm	79,3 mm
Pituus	2000 mm
Standardi	DIN 874
Tarkkuus	0
Tuotenimen määrite	Tarkkuus 0

Raaka-aine	erikoisterästä
Kalibrointi	F7
Tuotetyyppi	Tasoviivain

Palvelut

KalibrointiTasoviivain Enimmäispituus 2000 mm	026080 2000
---	-------------