

**Tasoviivain, Tarkkuus 2, Pituus: 3000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	460500 3000
GTIN	4045197206770
Tuoteluokka	42G

Kuvaus**Malli:**

Viivaimet ovat kauttaaltaan hiottua erikoisterästä.

Käyttö:

Tarkkoihin töihin yleisessä konepajakäytössä.

Huomautus:

Ruostumaton malli saatavissa tehtaalta. Huomaa, että **näiden kokojen toimituskulut eivät sisälly hintaan.**

Tekninen kuvaus

Halkaisijan korkeus $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Muodon kuvaus	suorakulmainen poikkileikkaus
Muoto	A
Pituus	3000 mm
Työpintojen tasaisuustoleranssi	0,083 mm
Halkaisijan leveys $\pm 0,2$ mm	79,3 mm
Standardi	DIN 874
Tarkkuus	2
Tuotenimen määrite	Tarkkuus 2
Raaka-aine	erikoisterästä
Kalibrointi	F7

Tuotetyyppi

Tasoviivain

Palvelut

KalibrointiTasoviivain Enimmäispituus 3000 mm

026080 3000