



Työntötankokiinnitin lyhyt rakenne, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	376700 3
GTIN	4020772008550
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Soviteruuvit nuorrutettuja.

- **Kompakti koko kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennettun käsituen ansiosta.**

Käyttö:

- **Kiinnitys suoraan levyseinään.**
- **Laiterunkoon kiinnitettynä, otsapuolinen kierre.**

Erikoistarvike:

Kulmajalusta nro 376730.

Huomautus:

- **Saatavana haluttaessa myös ruostumattomasta teräksestä.**

Tekninen kuvaus

Pitovoima P (työntö ja veto)	2500 N
Puristuskara	M8×35 mm

Liikepituus	40 mm
Otsapuolinen kierre kiinnittimessä	M 20×1,5 mm
Kokonaiskorkeus H	123 mm
Kokonaispituus L	258 mm
tyyppi	6844J
Tuotetyyppi	Työntötankokiinnitin

Tarvikkeet

Kulmajalusta, vankka Tyyppi 2	376730 2
Kulmajalusta, vankka Tyyppi 3	376730 3
Kulmajalusta, vankka Tyyppi 5	376730 5