



Tarkkuusteräsviivain ruostumaton, matattu, Pituus: 2000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	461600 2000
GTIN	4045197234834
Tuoteluokka	42G

Kuvaus

Malli:

Ruostumatonta erikoisjousiterästä, hiotut mittaussärmät. Leveä malli. Ylä- ja alareunassa mm-jako. Erittäin helposti luettavissa mattapinnan ja terävän jakoasteikon ansiosta. Jakoviivasto elektrolyttisesti etsattu. Pinta matattu heijastamattomaksi.

Tekninen kuvaus

Pituus	2000 mm
Poikkileikkauksen leveys	30 mm
Poikkileikkauksen paksuus	1 mm
Kalibrointi	F10
virheraja	0,7 mm
Standardi	EG II
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 2000/2 mm	026200 2000/2
--	---------------