



Leuka 20 mm, T-Rexille / Centro Grippille liikkuva, tyyppille: 125



Tilaustiedot

Tilausnumero	361227 125
GTIN	4250364400763
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Käyttö:

Kiinnityspinnat pinnoitettu suurille kitkakertoimille, suurempi pitovoima, min. kerroin 2 (Vertailukovuus 80 HRC).

Sopii:

Liikkuvat leuat malleille T-Rex nro 361202 ja Centro Grip nro 361180.

Tekninen kuvaus

Korkeus h_1	45 mm
Leveys b_1	20 mm
Tyyppi	125
Leukojen pituus l	62 mm
Korkeus h_2	14 mm
c_1	39 mm
Sopii värikoodiin	T-Rex
Sopii värikoodiin	Centro Gripp
Leukojen leveys b	96 mm

Kiinnitysalue S1	9 – 75 / 19 – 172 mm
l_1	4 mm
c	12 mm
Leukojen korkeus h	50 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat