



Sulkupuristimet pystysuorat, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	376820 2
GTIN	4020772008642
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

- Pikakiinnitin, vipumekanismi.
- Itselukitus estää aukeamisen.
- Niitti ruostumatonta terästä.
- Kahva öljynkestävää muovia.
- Kiinnittimet sinkittyjä.
- Kiinnityskoukku säädettävissä kierteen avulla.
- Laakeriholkit hiiletyskarkaistuja.
- Laakerinpaikat voideltuja.
- Koukku nuorrutettu.

Sisältää vastimen.

Käyttö:

Säiliöiden sulkemiseen.

Huomautus:

- Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.
- Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennnetun käsituen ansiosta.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskoukun säätöväli c	5 - 28 mm
Reiän Ø d	5,2 mm
Puristusvoima P (veto)	1600 N
Reikien etäisyys f	19,5 - 23,5 mm
Reikien etäisyys e	13 mm
Kiinnityskorkeus h	12 mm
Kokonaiskorkeus H	47 mm
Kokonaispituus L	91 mm
tyyppi	6848VJ
Tuotetyyppi	Sulkupuristimet