



Puristuskara Kierteellinen, Tyyppi: 12X110



Tilaustiedot

Tilausnumero	377050 12X110
GTIN	4020772099480
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

- Nuorrutettu, sinkitty, passivoitu, lujuus 8.8.
- Vulkanoitu, öljynkestävä puristinpala (silikoniton).

Käyttö:

Herkkien työkappaleiden suojaamiseen.

Tekninen kuvaus

Ø	31 mm
Puristuskaran koko	M12×106 mm
Kokonaispituus	130 mm
Puristuskappaleen korkeus	24 mm
tyyppi	6894
Tuotetyyppi	Ruuvi

