



Leuka 64 mm, T-Rexille /Centro Grippille liikkuva, tyyppille: 125



Tilaustiedot

Tilausnumero	361222 125
GTIN	4250364400749
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Käyttö:

Pienten ja keskisuurten työkappaleiden kiinnittämiseen. Aihion kiinnittäminen mahdollista kahden säädettävän tartuntaholkin avulla. Sileät kiinnityspinnat esityöstettyjen työkappaleiden kiinnittämiseen.

Sopii:

Liikkuvat leuat malleille T-Rex nro 361202 ja Centro Grip nro 361180.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue S2	66 – 138 / – mm
Leukojen leveys b	96 mm
Leveys b ₁	64 mm
Kiinnitysalue S1	21 – 68 / 22 – 144 mm
Leukojen korkeus h	45 mm
Sopii värikoodiin	Centro Gripp
Sopii värikoodiin	T-Rex
n ₁	37 mm

Korkeus h ₂	14 mm
Leukojen pituus l	79 mm
Tyyppi	125
Kiinnitysalue S3	131 – 209 / 137 – 286 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat