



Sulkupuristimet raskas, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	376840 4
GTIN	4020772093846
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Vaihtotyökalu ohjattuun vääntömomenttikiristykseen.

Tekninen kuvaus

Reikien etäisyys f	45 mm
Reiän Ø d	8,5 mm
Reikien etäisyys e	45 mm
Puristusvoima P (veto)	15000 N
Kiinnityskoukun säätöväli c	24 - 90 mm
Kiinnityskorkeus h	26 mm
Kokonaiskorkeus H	122 mm
Kokonaispituus L	198 mm
tyyppi	6849PH
Tuotetyyppi	Sulkupuristimet

