

**Garant****Teräsnauhamitta, rullattava, nauhan pituus: 500mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	461830 500
GTIN	4045197555342
Tuoteluokka	41H

## Kuvaus

**Malli:**

Ruostumaton, rikkoutumaton jaloteräsnauha kestäväällä polttomaalauksella.

**Etu:**

Kuperan peltitaivutuksen ansiosta nauha lepää **litteänä** pöydällä. Mittojen lukeminen ja siirtäminen on helppoa ja varmaa.

**Toiminto:**

Helppo rullata kiinni sormen painalluksella.

## Tekninen kuvaus

Nauhan leveys	19 mm
nauhan pituus	500 mm
Standardi	EG II
Raaka-aine	INOX
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

---

## Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 2 m

026240 2