



## Puristuskara Kierteellinen, Tyyppi: 6X35



### Tilaustiedot

Tilausnumero	377050 6X35
GTIN	4020772099428
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

#### Malli:

- Nuorrutettu, sinkitty, passivoitu, lujuus 8.8.
- Vulkanoitu, öljynkestävä puristinpala (silikoniton).

#### Käyttö:

Herkkien työkappaleiden suojaamiseen.

### Tekninen kuvaus

Puristuskappaleen korkeus	12 mm
Kokonaispituus	45 mm
Puristuskaran koko	M6×33 mm
Ø	16 mm
tyyppi	6894
Tuotetyyppi	Ruuvi

