

**Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton matattu, Kokonaispituus: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	461796 300
GTIN	4045197486806
Tuoteluokka	42G

Kuvaus**Malli:**

Ruostumatonta jousiterästä.

Siistit, elektrolyyttipäälystetyt, mustat jakoviivat ja numerot, kiiltävä pinta. Helppolukuinen. Vahingoittumisen estämiseksi reunat on pyöristetty.

Ylä- ja alareunassa 1 mm:n jako.

Tekninen kuvaus

Pituus	300 mm
Poikkileikkauksen paksuus	0,5 mm
Poikkileikkauksen leveys	13 mm
Kalibrointi	F8
Standardi	EG II
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 500 mm	026200 500
---	------------