



Kolmipistemikrometri, Mittausalue: 12-16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428990 12-16
GTIN	4045197276346
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Luku- ja säätöosat mattakromattuja (alk. Ø 12 KM-mittausleuoista). Itsekeskittyvä mittauspää, kolme mittausleukaa (alk. Ø 12 KM).

Toimituksen sisältö:

Sisältää asetusrenkaan (asetukseen) ja jatkokappaleen.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428993, säätörenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	230 mm
Mittausalue	12 - 16 mm
Asetusrenkaan Ø	16 mm
Vakiomittaussyvyys	80 mm
Mitta a	0,5 mm
virheraja	0,005 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 100R mm	022500 100R
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200R mm	022510 200R

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 13 mm	484030 13
Jatkokappale Tyyppi 12-20	428993 12-20
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 15 mm	484030 15
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 16 mm	484030 16
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 12 mm	484030 12
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm	484030 14