

**Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton matattu, Kokonaispituus: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	461800 300
GTIN	4045197234889
Tuoteluokka	42G

**Kuvaus****Malli:**

**Ruostumatonta** jousiterästä. Siistit, elektrolyyttipäällystetyt, mustat jakoviivat ja numerot, kiiltävä pinta. Helppolukuinen. Vahingoittumisen estämiseksi reunat on pyöristetty. Yläreunassa ½ mm:n jako, alareunassa 1 mm:n jako.

**Tekninen kuvaus**

Pituus	300 mm
Poikkileikkauksen paksuus	0,5 mm
Poikkileikkauksen leveys	13 mm
Kalibrointi	F8
Standardi	EG II
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Viivain

**Palvelut**

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 500 mm	026200 500
---	------------