

**Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton matattu, Kokonaispituus: 500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	461800 500
GTIN	4045197234896
Tuoteluokka	42G

**Kuvaus****Malli:**

**Ruostumatonta** jousiterästä. Siistit, elektrolyyttipäällystetyt, mustat jakoviivat ja numerot, kiiltävä pinta. Helppolukuinen. Vahingoittumisen estämiseksi reunat on pyörästetty. Yläreunassa ½ mm:n jako, alareunassa 1 mm:n jako.

**Tekninen kuvaus**

Poikkileikkauksen leveys	18 mm
Poikkileikkauksen paksuus	0,5 mm
Pituus	500 mm
Kalibrointi	F8
Standardi	EG II
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Viivain

**Palvelut**

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 500 mm	026200 500
---	------------