

**Mahr****Sisämikrometri Micromar, Mittausalue: 125-150mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	428900 125-150
GTIN	4059192010416
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

Luku- ja säätöosat mattakromattuja.

Kuluvat osat karkaistu ja hiottu.

Pikatoiminto, integroitu kytkin.

Itsekeskittyvä mittauspää, 12 mm:stä alkaen KM-mittausleuat.

Koosta 12 mm alkaen **mittauksiin reiän pohjaan asti**.

Alk. 40 mm mittauspää alumiinia, jotta paino pysyy kevyenä.

**Erikoistarvike:**

Jatkokappale nro 428950, säätörenkaat nro 484030.

**Tekninen kuvaus**

Mitta a	0 mm
Vakiomittausvyvyys	132 mm
Mittausvyvyys jatkokappaleen kanssa	282 mm
Mittausalue	125 - 150 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022500 200
DAkkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

## Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 140 mm	484030 140
--	------------