

Mahr**Sisämikrometri Micromar, Mittausalue: 20-25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	428900 20-25
GTIN	4059192010621
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Luku- ja säätöosat mattakromattuja.

Kuluvat osat karkaistu ja hiottu.

Pikatoiminto, integroitu kytkin.

Itsekeskittyvä mittauspää, 12 mm:stä alkaen KM-mittausleuat.

Koosta 12 mm alkaen **mittauksiin reiän pohjaan asti.**

Alk. 40 mm mittauspää alumiinia, jotta paino pysyy kevyenä.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428950, säätörenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	20 - 25 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	218 mm
Mitta a	0 mm
Vakiomittaussyvyys	68 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022500 50

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 23 mm	484030 23
---	-----------