



Porrasleuat kiinteä, tyypille: 90



Tilaustiedot

Tilausnumero	361420 90
GTIN	4250364401104
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

Kiinteä leuka.

Koot 90, 125 ja 160 **Click-pikavaihtojärjestelmällä**, jossa 361440 vain koot 90 ja 125.

Kierre HD-leukojen kiinnittämiseen, koossa 90, 125 ja 160.

Käyttö:

Samansuuntaisesti esityöstettyjen työkappaleiden kiinnittämiseen. Kierteet M10 ja M6 Click-pikavaihto- järjestelmällä varustettujen suojaleukojen kiinnitykseen Click-listoihin ja leukoihin. Porrastilojen kiinnitys korkealle sivulle tai porraskuolelle (nro 361950; 361960; 361970).

Raaka-aine:

Karkaistua terästä, hiotut pinnat.

Sopii:

Kaikki tyypit TC, LC, Garant-NC, Titan ja tähänastinen malli NC.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit. 1 porrasleuka.

Tekninen kuvaus

Leukojen pituus l	67 mm
Korkeus h ₁	16 mm
Tyyppi	90

Leukojen leveys b	89,5 mm
Leukojen korkeus h	34 mm
Sopii värikoodiin	LC
Sopii värikoodiin	TC
Sopii värikoodiin	NC8
Pituus l ₁	32 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat