



Uivat leuat liikkuva, tyyppille: 125



Tilaustiedot

Tilausnumero	361660 125
GTIN	4250364400916
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

Liikkuva leuka, yhdeltä sivulta pyälletty.

Käyttö:

- Työkappaleiden kiinnittämiseen, kun kiinnityspinnat eivät ole yhdensuuntaiset.
- Porraslistojen nro 361950; 361960; 361970 kiinnitykseen.

Raaka-aine:

Karkaistua terästä, hiotut pinnat.

Sopii:

NC8, Garant-NC, Titan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Tyyppi: 125

Leukojen leveys b: 124,4 mm

Leukojen korkeus h: 39,5 mm

Leukojen pituus l: 84 mm

Sopii värikoodiin: LC

Sopii värikoodiin: TC

Tekninen kuvaus

Leukojen leveys b	124,4 mm
Leukojen korkeus h	39,5 mm

Leukojen pituus I	84 mm
Tyyppi	125
Sopii värikoodiin	LC
Sopii värikoodiin	TC
Sopii värikoodiin	Duo Plus
Sopii värikoodiin	Titan
Sopii värikoodiin	LC-GARANT
Sopii värikoodiin	HiPo
Sopii värikoodiin	Titan2/TitanSense
Sopii värikoodiin	LCV125G
Sopii värikoodiin	NC8
Sopii värikoodiin	HOLEX NC
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat