



Tyhjiöpumppu, Tyyppi: VP2



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 385010 VP2 |
| GTIN | 2050001717412 |
| Tuoteluokka | 38L |

Kuvaus

Malli:

Tyhjiöpumput (**vain kuivatyöstöön**).

Käyttö:

Tyhjiökiristyslaattojen ja -järjestelmien käyttö.

Toimituksen sisältö:

2 m tyhjiöletku, 3/2-tiekäsivipuventtiili, jossa ilmastus, tyhjiömittari.

Pituus: 271 mm

Leveys: 258 mm

Korkeus: 296 mm

Imuteho: 10 m³/h

Moottorin jännite: 230 V

Moottorin teho: 0,4 kW

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|--------|
| Paino | 18 kg |
| Moottorin teho | 0,4 kW |
| Pituus | 271 mm |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Korkeus | 296 mm |
| Imuteho | 10 m ³ /h |
| Leveys | 258 mm |
| Moottorin jännite | 230 V |
| Tuotetyyppi | Tyhjiögeneraattori |